



CAPITAL

Standbehälter mit Sackhalter

85612



Volumen	120 Liter
Kammern	1
Material Gehäuse	Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet in DB 702
Materialstärke Gehäuse	1,5 - 2,0 mm
Materialstärke Dach	2,00 mm
Material Sackhalter	Edelstahl
Material Auffangwanne	Stahlblech, verzinkt
Breite	470 mm
Tiefe	400 mm
Höhe	970 mm
Gewicht	34,0 kg
Einwurfgröße	260 x 120 mm
Zubehör	siehe FEATURES

AUWEKO GmbH · Dornhofstraße 34 · 63263 Neu-Isenburg
Telefon: +49 6103 804955-0 · Fax: +49 6103 804955-10 · Email: vertrieb@auweko.de · Website: www.auweko.de

Urheberrechtserklärung: Alle Skizzen, Zeichnungen, sowie elektronische Daten sind Eigentum der AUWEKO GmbH. Die Verwendung der Unterlagen, Ausdrücke oder Daten ist nur für den internen Gebrauch gestattet. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Technische Änderungen vorbehalten.

CAPITAL

Standbehälter mit Sackhalter

85612

Beschreibung: Selbsttragende, gewölbte, pulverbeschichtete Stahlblech-Außenwände mit stabilen flachen Seitenteilen verbunden. Gewölbte Tür mit eingelassenem Vierkantschloss (jedem Behälter liegt ein entsprechender Schlüssel bei). Das Tür-Rückhalteprofil verhindert ein Überdehnen der Scharniere. Gewölbtes, fest mit der Konstruktion verbundenes Dach. Durch die Dachform entstehen von zwei Seiten in der Höhe reduzierte Einwürfe. Ein stabiler Einwurfring leitet eingeworfenen Abfall in den Innenbehälter.

Sicherheit: Die gerundete Überdachung dient als Regenschutz ohne Abstellfläche. Gleichzeitig wird die Einwurfföffnung verkleinert, was die Fehlbenutzung durch Hausmülltüten erschwert. Schnappschlösser schützen die Behälter gegen unbefugten Zugriff.

Handhabung: Mit dem Vierkantschlüssel das in die Tür eingelassene Schnappschloss betätigen (1/4 Drehung) und die Tür öffnen. Sackhalterung mit Abfallsack entnehmen. Der Inhalt ist jetzt einsehbar und der Abfallbeutel kann je nach Bedarf ausgewechselt werden. Aufgrund des Schnappschlosses Türverriegelung ohne Schlüssel.

Reinigung: Durch die pulverbeschichtete Oberfläche lassen sich die Boxen leicht reinigen und pflegen. Handelsübliche Pflegemittel für pulverbeschichtete Materialien reichen aus.